

品番：EA764AE-69

品名：パソコン自動切替器(DVIディスプレイ対応/2:1)



販売価格	55,300円(税抜) / 60,830円(税込)		
カタログ価格	55,300円(税抜) / 60,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/05 09:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1898ページ		



デュアルリンクDVIに対応しUSB2.0ハブを搭載した、USB&PS/2コンソール両対応のハイエンドDVIKVM

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KVM2HDCN2
インターフェース(PC側)	ディスプレイ/DVI29pinメス×2 ※ デュアルリンク対応キーボード・マウス ・USB2.0ハブ/USB Bコネクタメス×2 フロントスピーカー /3.5mmステレオミニ ジャック×2サイドスピーカー/3. 5mmステレオミニジャック×2リアス ピーカー/3.5mmステレオミニジャック ×2センター・サブウーハー /3.5mmス テレオミニジャック×2マイク/3.5mmス テレオミニジャック×2ライン/3.5mmス テレオミニジャック×2	インターフェース(周辺 機器側)	ディスプレイ/DVI29pinメス×1 ※ デュアルリンク対応キーボード/USB A コネクタメス×1マウス/USB Aコネクタ メス×1フロントスピーカー/3.5mmス テレオミニジャック×2サイドスピー カー/3.5mmステレオミニジャック×1リアス ピーカー/3.5mmステレオミニジャック ×1センター・サブウーハー/3.5mmス テレオミニジャック×1マイク/3.5mmス テレオミニジャック×2ライン/3.5mmス テレオミニジャック×1USB2.0ハブ /USB Aコネクタメス×2
最大PC接続台数	2台	切替方式	本体ボタン切替、ホットキー切替、オー トスキャン切替
切替音	ビープ音ON/OFF設定可能	ディスプレイエミュレ ーション機能	あり
19インチマウントラック 取り付け	なし	電源	ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)

消費電流	1570mA(最大)	動作時温度・湿度	温度/0～50℃ 湿度/85%以下(結露なきこと)
保存時温度・湿度	温度/ー20～60℃ 湿度/90%以下(結露なきこと)	セット内容	パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、7.1chシステム用オーディオケーブル(1.8m)×2、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、取扱説明書、保証書
製品サイズ	W260×D70×H42mm	製品重量	742g
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USB Aコネクタ、DVI(24/29pin)ディスプレイコネクタを持つ機種。	対応キーボード	PS/2キーボード、USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付きキーボード、トラックパッド付きキーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボードには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
対応マウス	PS/2マウス、USBマウス※マウス切替機能を使用するにはマウスエミュレーション機能をON(有効)にしておく必要があります。※Bluetoothマウスには非対応です。	対応ディスプレイ	DVI(24/29pin)メスコネクタを持つディスプレイ※本製品はデジタル信号、アナログ信号の両方に対応しています。付属の接続ケーブルはデジタル信号専用(デュアルリンク対応)ケーブルです。アナログ信号をご使用の場合は別途ケーブルをご用意ください。※シングルリンク・デュアルリンク両対応。
対応解像度	最大解像度2560×1600(60Hz)(WQXGA)まで対応	対応スピーカー・マイク	3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、Windows Server 2019macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.8～10.11Linux(CentOS、Ubuntu、OpenSUSE)＜ご注意＞※本製品はACアダプタの接続が必須です。未接続状態では動作しません。※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由		

では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。

1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。

デュアルリンクDVI対応で超高解像度2560×1600(60Hz)に対応しています。

HDCP対応でフルHD解像度(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)のワイドディスプレイにも対応しています。

ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。

USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切り替えも可能なので、別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をすることも可能です。

キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応できます。マウスはUSB、キーボードはPS/2などの接続も可能です。

スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。

7.1chサラウンドオーディオ出力搭載。迫力の音声を2台のパソコンで切り替えて共有できます。

フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載しています。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。

KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切り替えが可能です。

キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。

マウスエミュレーションON・OFF機能を搭載。切り替え時の素早いマウス操作が可能です。

ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。

マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用します。)

ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。

全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。

<ご注意>※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.