

品番：EA764AE-7A

品名：HDMIパソコン切替器(4K対応)



販売価格	68,000円(税抜) / 74,800円(税込)		
カタログ価格	68,000円(税抜) / 74,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 10:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	KVM-NHUS2
対応機器	HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン	対応マウス	有線マウス(USB-Aプラグ) 無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4 GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
対応キーボード	有線キーボード(USB-Aプラグ) 無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード	対応ディスプレイ	HDMI端子を有するもの
対応OS	Windows: 11/10/8.1/8/7/Vista /XP macOS: Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで	インターフェイス	PC側: USB 5Gbps-Bポート×2、HDMI×2、ステレオミニジャック(緑)×2 コンソール側: USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)
最大解像度	4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠	最大PC接続台数	2台
切替方式	フロントボタン、ホットキー ([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、 マウスのスクロールボタン	切替音	ホットキーで切替音のON/OFFが可能

	※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。		
電源	ACアダプター	サイズ	約200(W)×74.5(D)×42(H)mm(ゴム足、ケーブル含まず)
重量	680g(ケーブル含まず)	付属品	ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB3.0ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本
VCCI	Class A対応		
1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。			
パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。			
“エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起これにくく、デバイスをスムーズに使用できます。			
USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。※BluetoothRマウス、キーボードは非対応です。			
一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える“AUTOSCAN機能”を搭載しています。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。			
体の“パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。			
パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。			
最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.