

品番：EA764AE-85

品名：パソコン自動切替器(キーボード・マウス用/3:1)



販売価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜) / 16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1899ページ		



1組のUSBキーボード・USBマウスを3台のパソコンで切り替えて共有。ホットキー切替対応でマグネットによるスチール面への固定が可能。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-KM3UU
インターフェース	パソコン側/USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用) 周辺機器側/キーボード USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1	最大パソコン接続台数	3台
切替方式	ホットキー切替「Ctrl」「Ctrl」「Enter」もしくは「ScrLock」「ScrLock」「Enter」(どちらかを選択)	ディスプレイエミュレーション機能	なし
19インチマウントラック取り付け	なし	電源	USB
消費電流	120mA(最大)	消費電力	動作電圧/USBポートから電源供給 DC+5V
動作時温度・湿度	温度/0~40℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)	保存時温度・湿度	温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)

ケーブル長	1.2m	サイズ	W94×D91.4×H29.3mm
重量	225g	セット内容	本体、取扱説明書(保証書付き)
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。	対応キーボード	USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。※キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバーを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボードは非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
対応マウス	USBマウス※Bluetoothマウスは非対応です。	対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2019・2016・2012 R2・2012・2008 R2・2008・2003 R2・2003、macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、OS X 10.8～10. 11Linux(CentOS、Ubuntu、 openSUSE)

1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。

キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。

キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。

接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。

マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。

ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。

パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。

底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能です。<ご注意>※すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。※キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。※ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応していません。※Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.