

品番：EA764AF-21

品名：5m アクティブリピーターケーブル(USB3.0 TypeC-C)



販売価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
カタログ価格	8,100円(税抜) / 8,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1888ページ		



USB3.1 Gen1 Type-C信号を5m延長しUSB3.1 Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブル。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-RCC305
長さ	5m	重量(g)	200
電源	セルフパワー/バスパワー	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 (64bit / 32bit)・7 (64bit/32bit) macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.0～10.11、Mac OS X 8.6～9.2
消費電流	最大88.8mA	コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1 (ダウンストリーム) USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0) Type-Cコネクタ オス×1 (アップストリーム)
インターフェース規格	USB仕様 Ver.3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1/USB3.0) 準拠 (USB Ver. 2.0/1.1上位互換)	通信速度	5Gbps (USB3.1 Gen1) / 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps (理論値)
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポート (Type-Cメス) を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB Type-Cコネクタオスを持っている機器。		

※USB 2.0インターフェースに接続した場合はUSB 2.0互換で動作します。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。

USB3.1 Gen1 Type-C信号を5m延長しUSB3.1 Type-Cデバイスを接続できるアクティブリピーターケーブル。

USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps) [理論値]に対応しています。

内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。

バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。

外部ノイズの影響を受けにくく信号損失の少ない3重シールドケーブルを使用しています。

UL1581規格(VW-1基準)の難燃性に優れたケーブルを使用しています。

<ご購入前にご確認ください>※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。※本製品の2本連結接続には対応しません。他社製USBリピーターケーブルとの併用・連結にも対応しておりません。※全てのUSB機器で動作を保証するものではありません。※USB 2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品は、USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)規格に対応していますが、USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.