

品番：EA764AF-25

品名：12m アクティブリピーターケーブル(USB2.0 TypeA-A)



販売価格	5,300円(税抜)／5,830円(税込)		
カタログ価格	5,300円(税抜)／5,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大12m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-R212
長さ	12m	重量(g)	446
電源	バスパワー※接続する機器の消費電力が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。(ウェブカメラなど) (消費電力の少ないマウス、キーボード、カードリーダーでは動作確認済み)	消費電流	最大60mA
コネクタ	USB Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム)	インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver. 1.1上位互換)
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。 ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。 ※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。

		※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。 ※全てのUSB機器を接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器については正常に動作しない場合があります。 ※パソコン本体、USB機器の組み合わせによっては対応しない場合があります。
通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大12m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。		
減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大12mの延長を実現しています。		
各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。		
一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。		
USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。		
デジーチェーン接続(最大3本まで)により、機器間最大36mまでケーブル接続可能です。(本製品3本×12mのUSB2.0ケーブル)※デジーチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。安定した動作、認識をするために接続するUSB周辺機器は、セルフパワーで動作する機器を推奨します。※消費電流は最大約60mAです。(3本のデジーチェーン接続の場合、合計で180mAとなります)※USBハブに接続される場合は動作しない場合があります。※USB機器によっては動作しないものもあります。		

代替品

	品番	EA764AF-25A
	コメント	変更点:Windows11対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.