

品番：EA764AF-25A

品名：12m アクティブリピーターケーブル(USB2.0 TypeA-A)



販売価格	6,200円(税抜)／ 6,820円(税込)		
カタログ価格	6,200円(税抜)／ 6,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/13 19:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1930ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-R212N
コネクター形状	USB (A) メス-USB (A) オス	長さ	12m
対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、Apple Macシリーズ (USBポートを持つ機種)	通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
重量	446g	対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.0～10.11、Mac OS 9.0～
インターフェイス	USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)	電源	バスパワー※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
消費電流	最大60mA		

通常のUSBリピーターケーブル5mの限界を超えた、最大12m延長できるハイパワーUSB延長リピーターケーブル。

各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。

一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。

内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。

USBケーブルにはノイズ対策に優れた「25AWG/1P+24AWG/2C」仕様のためのケーブルを採用しノイズが乗りにくい仕様になっています。

最大3本まで連結(デジチェーン)接続すれば、最大36m (12m×3)延長できます。
※最大3本までのデジチェーン接続が可能です。
※デジチェーン接続時には、消費電流が大きなバスパワーのUSB機器は動作しません。
安定した動作、認識をするために接続するUSB周辺機器は、セルフパワーで動作する機器を推奨します。
※3本のデジチェーン接続の場合、消費電流は合計で180mAとなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.