

品番 : EA764AF-33

品名 : ドラッグ & ドロップ対応 USB2.0 リンクケーブル



販売価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



2台のパソコン間をドラッグ&ドロップの直感操作でファイル転送ができる簡単便利なUSB2.0リンクケーブル。

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-USB-LINK3K
ケーブル長	約1.8m	重量(g)	42
消費電流	約100mA	コネクタ	USB Aコネクタオス×2
インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)	通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps※通信速度は理論値です。実効速度は遅くなります。
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Windows搭載タブレット Surface Pro(2017) ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 (USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5 ~12Mbps)にのみ対応します) ※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。		

2台のパソコン間をドラッグ&ドロップの直感操作でファイル転送ができる簡単便利なUSB2.0リンクケーブル。

ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。

2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。

エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。

リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。

2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。

マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。

タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※Windows OS搭載機に限ります。

リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。<ご注意>※ケーブルを接続すると自動的にドライバ(スマートデータリンク)のインストール・ソフトウェアのインストールが始まります。(ソフトウェアインストールの実行を求められた場合は実行してください)※本製品は、Windows転送ツールを用いたデータ転送を行うための製品ではありません。Windows転送ツールには対応ツールには対応していませんのでご注意ください。※セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作ができないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。

#### 代替品

	<p>品番 EA764AF-32 コメント USB3.0対応</p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.