

品番 : EA764AG-106

品名 : 15.6インチ ポータブルモニター



販売価格	37,600円(税抜)／41,360円(税込)		
カタログ価格	37,600円(税抜)／41,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	ILD-A16262KS-B
仕様	15.6インチ	消費電力	8W
サイズ	356(W)×9(D)×227(H)mm	重量	約0.55g
入力端子	USB Type C×2、Mini HDMI×1	出力端子	ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック)
アスペクト比	16:9	パネルタイプ	15.6インチ LEDバックライト液晶 ノングレア
表示色	26.2万色	最大解像度	FHD 1920×1080/60Hz
視野角度(水平/垂直)	178°/178°	スピーカー出力	1W×2
付属品	スタンドカバー、USB TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeCケーブル、HDMI miniHDMIケーブル、クリーニングクロス	材質	アルミニウム

軽量・薄型で持ち運びに便利なポータブルモニター

ディティールまで明瞭に再現する色彩美

角度が変わっても、ほとんど色味が変わらず視聴できます

画面のカクつきも少なくストレスフリーな使用感

動きの速い映像もハッキリ写すので、動画視聴・ゲーミングにもおすすめです

## 目の負担を軽減するノングレア液晶

薄型で軽量のため、出先での使用に持ち運びも便利

自立型スタンドケース付属で抜群の使い心地

高い互換性で多様ケースとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立ててもご使用頂けます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.