

品番：EA764AG-131

品名：15.6インチ モバイルディスプレイ(タッチパ° 祉)



販売価格	75,000円(税抜)／ 82,500円(税込)		
カタログ価格	75,000円(税抜)／82,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/24 17:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	DP-02
コントラスト	800:1	サイズ	W360×D231×H10mm
スピーカー	1W ×2(ステレオ)	タッチパネル	静電容量方式 10点マルチタッチ
液晶パネルタイプ	IPS15.6型/光沢パネル(防指紋加工)	応答速度	25ms
輝度	250cd/平方メートル	最大表示解像度	1920×1080
最大表示色	16,777,216	視野角度上下左右	170度
重量	860g	出力端子	3.5mmステレオミニジャック×1
消費電力最大時	10.8W	調整機能	輝度調整
入力端子	USB Type-C (DPオルタネート)×2、HDMI、USB Aコネクタ×1 (USB2.0)	表示面積	344.16mm×193.59mm
付属品	HDMIケーブル、TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeCケーブル、専用カバー		

USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルディスプレイです。

モニターにタッチパネルを内蔵しており、画面操作をタッチで行うことができます。
※タッチパネル操作は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属のType-C - Type-CケーブルもしくはType-A - Type-Cケーブルで接続する必要があります。
※タッチペンでの操作には対応していません。

「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応です。
※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。

作業に便利なフルHD(1920×1080)の解像度です。

持ち運びにも便利な15.6インチサイズです。重量も850g程度とモバイルワークで活躍します。

モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。

画面は左右視野角170度のTFTモニターです。

モニタースタンドとしても使える専用カバー付きです。

※スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。
※本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.