

品番：EA764AG-133

品名：13.3インチ モバイルディスプレイ



販売価格	53,000円(税抜)／ 58,300円(税込)			
カタログ価格	53,000円(税抜)／58,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/07 07:45現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



持ち運びや収納に便利なTypeCポート接続できるモバイルディスプレイ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	DP-05
画面サイズ	13.3インチ	サイズ	314(W)×8.5(D)×198(H)mm
重量	530g	液晶パネルタイプ	非光沢パネル
最大表示解像度	1920×1080	表示面積	293.76mm×165.24mm
最大表示色	16,777,216	視野角度上下左右	170度
輝度	200cd/平方メートル	コントラスト	800:1
応答速度	25ms	映像入力端子	USB Type-C×2、mini HDMI×1
出力端子	3.5mmステレオミニジャック×1	調整機能	輝度調整
消費電力最大時	10W	スピーカー	1W×2(ステレオ)
セット内容	本体、HDMIケーブル(1.2m)、	対応機種	USB Type-C DPオルタネート出力を

	TypeC-TypeCケーブル(1.2m)、取扱説明書、専用カバー		持つ機種。またはHDMI出力ポートを持つ機種。※HDMI接続時は別途電源が必要です。※Type-C接続時でも別途電源が必要になる場合があります。
USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルディスプレイです。			
「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応しています。※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。			
作業に便利なフルHD(1920×1080)の解像度です。			
持ち運びにも便利な13.3インチサイズです。重量も530g程度とモバイルワークで活躍します。			
モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。			
外光の映り込みが少なく、画面を見やすい非光沢パネルです。			
斜めから見てもキレイな左右視野角170度です。			
ディスプレイスタンドとしても使える専用カバー付きです。 ※スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.