

品番：EA764AG-14

品名：515mm モニタースタンド(水平垂直可動/2面



販売価格	56,700円(税抜)／ 62,370円(税込)		
カタログ価格	56,700円(税抜)／62,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/03 06:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1956ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

水平垂直多関節液晶モニタアーム。机上面を有効活用。画面の位置を上下左右自由自在に。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-LA1302WN2
※注意※	【お客様組立品】	対応サイズ	34型まで
耐荷重	2～10kg	可動範囲	画面回転(ローテーション)/180°左右 (スウィング)/360°画面左右(パン) /180°画面上下(チルト)/105°
全長	515mm	重量(g)	6800
取付可能厚	10～50mm	材質	クランプ:アルミ・スチール、アーム・ブ ラケット:アルミ

クランプ式、グロメット式の取り付け方法が選べる、左右2面タイプのモニターアームです。

水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。※初期設定においてアームの保持力は強い状態になっています。搭載の機器ディスプレイに合わせて保持力の調整をお願いいたします。

使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)

アームがそれぞれ独立して動作するため、それぞれのモニタの位置を調整することができます。

対応するディスプレイ重量2.0～10.0kgです。

チルト角度は105°動きます。

スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。			
取付けできる天板厚は10～50mmです。(グロメットは60mmまで)			
VESA75×75、100×100mmに対応しています。 ※写真内のディスプレイはアーム取り付けイメージを説明するものであり、実際の製品には付属しておりません。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定してください。			
付属品	ディスプレイ取付ネジ×8本		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.