

品番：EA764AG-141A

品名：21.5インチ 液晶ディスプレイ

	販売価格20,400円(税抜)／22,440円(税込)			
	カタログ価格20,400円(税抜)／22,440円(税込)			
	在庫数最新在庫: 0 (2025/10/03 10:30現在)			
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ILD-D21FHH-B
画面サイズ	21.5インチ	電源	AC100V
サイズ	495(W)×181(D)×387(H)mm	解像度	1920×1080
重量	2.4kg	付属品	ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書
アスペクト比	16:9	入出力端子	HDMI×1、VGA×1、DC IN×1
使用温湿度範囲	温度:5～40℃ 湿度:20～85%RH(結露なきこと)	VESAマウント	75×75mm
最大消費電力	30W	最大リフレッシュレート	75Hz
チルト角	上下:－5°～20°±2°	視野角	178°(水平・垂直)
表面処理	非光沢	表示色	1677万色(8bit)
最大輝度	250(cd／㎡)	コントラスト比	3000:1
色域／NTSC比	72%	スピーカー出力	なし

事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP! フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。
ちらつきのないフリッカーレス設計。 目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。
Full HD 対応
1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。
調整可能角度:約-5°～20° 前後に動かして見やすい角度に調節できます。
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。
VESAマウント対応。 スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。

代替品

	品番	EA764AG-600
	コメント	21.5インチ/別メーカー品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.