

品番：EA764AG-142A

品名：23.8インチ 液晶ディスプレイ



販売価格	23,300円(税抜)／25,630円(税込)			
カタログ価格	23,300円(税抜)／25,630円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/03 10:31現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ILD-D23FHH
画面サイズ	23.8インチ	電源	AC100V
サイズ	542(W)×181(D)×423(H)mm ※スタンド含む	解像度	1920×1080
重量	2.9kg	付属品	ACアダプター、HDMIケーブル、取扱説明書 スタンド(ケーブル結束ツール、支柱、台座)
アスペクト比	16:9	入出力端子	HDMI×1、VGA×1
使用温湿度範囲	温度:5～40℃ 湿度:20～85%RH(結露なきこと)	VESAマウント	75×75mm
最大消費電力	30W	最大リフレッシュレート	75Hz
チルト角	上下:約-5°～20°	視野角	178°(水平／垂直)
表面処理	非光沢	表示色	1677万色(8bit)
最大輝度	250(cd／m2)	コントラスト比	3000:1

色域／NTSC比	72%	
事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。		
パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。		
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ（非光沢）で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。		
角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。		
幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。		
フレーム（＝ベゼル）を薄くしたスリムベゼルデザイン。 フレームが気になりにくいから、デュアルディスプレイにもおすすめ。		
ちらつきのないフリッカーレス設計。 目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき（フリッカー）をなくし、目の負担を減らします。		
VESAマウント対応。 スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。		
各映像〔映画／アイセイバー（ブルーライト低減）／FPS／RTS〕に最適化されたモードに選択可能。 目に優しくより快適に映像を楽しめます。		

代替品

	品番 EA764AG-601 コメント 23.8インチ/別メーカー品
	品番 EA764AG-604 コメント 23.8インチ/type-C搭載/別メーカー品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.