

品番 : EA764AG-143

品名 : 27.0インチ 液晶ディスプレイ



販売価格	32,500円(税抜)／35,750円(税込)		
カタログ価格	32,500円(税抜)／35,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	ILD-D27FHD
画面サイズ	27.0インチ	電源	AC100V
サイズ	614(W)×187(D)×461(H) mm	解像度	1920×1080
重量	3.8kg	付属品	ACアダプター、VGAケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)
アスペクト比	16:9	入出力端子	HDMI×1、VGA×1、DC IN×1
使用温湿度範囲	温度:5~40°C 湿度:20~85%RH(結露なきこと)	VESAマウント	75×75mm
最大消費電力	30W	最大リフレッシュレート	75Hz
チルト角	上下:-5°~20°±2°	視野角	178°(水平・垂直)
表面処理	非光沢	表示色	1677万色(8bit)
最大輝度	250(cd/m²)	コントラスト比	3000:1
色域/NTSC比	72%	スピーカー出力	なし

事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能

幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。

ギラつきを抑えた非光沢タイプ

ちらつきのないフリッカーレス設計

Full HD 対応

1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。

調整可能角度:約-5~20°

前後に動かして見やすい角度に調節できます。

VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。

代替品

	<p>品番 EA764AG-143A コメント リニューアル</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.