

品番 : EA764AG-143A

品名 : 27.0インチ 液晶ディスプレイ



販売価格	29,200円(税抜)／32,120円(税込)		
カタログ価格	29,200円(税抜)／32,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 22:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1911ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	ILD-D27FHH-B
画面サイズ	27.0インチ	電源	AC100V
サイズ	614(W)×187(D)×461(H)mm	解像度	1920×1080
重量	3.8kg	付属品	ACアダプター、HDMIケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)、取扱説明書
アスペクト比	16:9	入出力端子	HDMI×1、VGA×1、DC IN×1
使用温湿度範囲	温度:5~40°C 湿度:20~85%RH(結露なきこと)	VESAマウント	75×75mm
最大消費電力	30W	最大リフレッシュレート	75Hz
チルト角	上下:-5°~20°±2°	視野角	178°(水平・垂直)
表面処理	非光沢	表示色	1677万色(8bit)
最大輝度	250(cd/m²)	コントラスト比	3000:1
色域/NTSC比	72%	スピーカー出力	なし

事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。

HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!
フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。

映り込みや光の反射などがないソングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。

ちらつきのないフリッカーレス設計。
目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。

Full HD 対応

1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。

調整可能角度:約-5~20°
前後に動かして見やすい角度に調節できます。

角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。

幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。

VESAマウント対応。
スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。

代替品

	<p>品番 EA764AG-143B コメント フレームが細くなりました</p>
	<p>品番 EA764AG-603 コメント 27インチ/ピュット対応型/別メーカー品</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.