


品番：EA764AG-155

品名：15.6インチ ポータブルモニター

	販売価格		40,700円(税抜)／ 44,770円(税込)	
	カタログ価格		40,700円(税抜)／44,770円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 0 （2025/06/07 07:24現在）	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	DP-BF162S-B
画面サイズ	15.6インチ	サイズ	356(W)×14(D)×223(H)mm
材質	電子部品、液晶、プラスチック	消費電力	10W
入力端子	USB Type-C×2、Mini HDMI×1	付属品	保護カバー、USB TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeCケーブル、HDMI miniHDMIケーブル、クリーニングクロス
出力端子	ヘッドホン端子×1	重量	1030g(カバー含)
解像度	1920×1080	パネルタイプ	TFT 15.6型ワイド液晶パネル
対応入力解像度	[60Hz] 640×480、720×480、800×600、 1024×768、1280×720、 1280×800、1280×1024、 1360×765、1440×900、 1600×900、1680×1050、 1920×1080、1280×720p、 1920×1080i、1920×1080p [59Hz] 640×480、800×600、1024×768	視野角度	178°(水平/垂直)
アスペクト比	16:9	スピーカー出力	1W×1W
角度調整	0～175°	リフレッシュレート	60Hz

動作環境温度	5～40℃	動作環境湿度	20～85%（結露なきこと）
仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。			
設定不要の簡単接続 ビジネスシーンからプライベートまで、様々なシーンで活用できます。			
USB Type-Cケーブル1本で接続可能。 （※接続機器が対応している必要があります。）			
パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。			
PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使えて、仕事効率UP。			
豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。 繊細な色彩が臨場感を与えます。			
映り込みや光の反射を低減するノングレアタイプの画面。 映像の発色も柔らかく、目に優しい。			
難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。			

代替品

	品番	EA764AG-155B
	コメント	15.6インチ/スタンドがべっつき

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.