

品番 : EA764AG-155B

品名 : 15.6インチ ポータブルモニター(スタンドカバー付)



販売価格	27,200円(税抜)／29,920円(税込)		
カタログ価格	27,200円(税抜)／29,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/25 05:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1858ページ		



仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	DP-EF164S-B
画面サイズ	15.6インチ	サイズ(W×D×H)mm	357×16×217(カバー含む)
消費電力	15W	重量(g)	1100(カバー含む)
入力端子	USB Type-C×2/Mini HDMI×1/AUDIO OUT×1	解像度	1920×1080
付属品	USBケーブル(Type-C)、HDMIケーブル、スタンドカバー、取扱説明書	アスペクト比	16:9
スピーカー出力	1W×1W	リフレッシュレート	60Hz
コントラスト比	800:1	動作環境温度	0°C~40°C

仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。

PCと繋げばデュアルモニターに。画面を広々使って、仕事効率UP。

15.6インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。

映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。

難しい設定は不要。電源を入れて接続すれば、すぐに使えます。

パソコンのサブ画面としてハイブリットワークでも活躍。

豊かな階調表現で、ありのままの色を再現。
繊細な色彩が臨場感を与えます。
映像の発色もやわらかく、目にやさしい非光沢タイプ。

薄型設計で持ち運びに便利。
スタンドカバー付きで、移動中も液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.