

品番：EA764AG-194

品名：450x207x452mm VESA取付カメラ台



販売価格	7,410円(税抜) / 8,151円(税込)		
カタログ価格	7,410円(税抜) / 8,151円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1854ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-VESA9
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ブラック
サイズ	450(W)×207(D)×452(H)mm 天板有効内寸:450(W)×180(D)mm	ブラケット幅有効内寸	37mm
重量	約1.7kg	梱包	1個口:480×200×55mm・約2.1kg
出荷形態	ノックダウン組立式(お客様組み立て)	材質	スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
付属品	モニター取り付け用ボルト(M4×15)×4、(M4×20)×4、(M6×15)×4、(M6×20)×4、M4用ワッシャー×4、M6用ワッシャー×4、スペーサー(11mm)×4、EVAシート×1	総耐荷重	5kg

VESAマウントを使って簡単にカメラ台を設置することができます。

VESA規格100×100、100×200、200×100、200×200、200×400、400×200、400×400mmに対応しています。

カメラ台は上部にも下部にも設置可能です。※設置機種によってはブラケットがはみ出す場合があります。

付属品のスペーサーをブラケットに重ねて使うこともできます。

カメラ台の前面が少し上がっており、落下防止になっています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.