

品番 : EA764AG-237A

品名 : 55V型ディスプレイ+スタンドセット



販売価格	150,000円(税抜)／165,000円(税込)		
カタログ価格	150,000円(税抜)／165,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/25 05:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1859ページ		



こちらの商品はお客様組み立て品です。

55インチ4Kディスプレイと14段階高さ調節が可能なキャスター付スタンドのセット

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	ディスプレイ:DO-DU554S-B ディスプレイスタンド:UTS-S8718S
※注意※	【お客様組立品】	電源	AC100V
解像度	3840×2160	サイズ(W×D×H)mm	約1235×700×2100～2200
重量	約29.7kg(ディスプレイ13.4kg+スタンド16.3kg)	付属品	【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4 【ディスプレイスタンド】脚固定パーツ×1、軸×1、キャスター×4、固定棚×1、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品
定格消費電力	145W	待機電力	0.5W
定格周波数	50/60Hz	入出力端子	USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナ

			ログ端子)×1/SPDIF×1
環境条件	温度:0~40°C 湿度:10~80%	音声出力	8W+8W
パネル方式	VA	壁掛け金具(別売)ねじ 穴寸法	200×200mm ねじ:M6×14mm
耐荷重	ディスプレイ引掛け部分:40kg 固定棚:5kg	キャスター	自在(ストッパー付)×4
取付可能なディスプレイ	VESAマウントインターフェイス 600×400mm以下で、最大重量40kg 以下		

#### <ディスプレイ>

55.0インチ

大画面でも高精細な4K画質。

フルハイビジョンの約4倍の画素数。

大型画面なので、大人数でのミーティングでも使用可能です。

壁掛けやアームなどに固定でき、省スペースで使えます。

HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます

上下・左右178°の広視野角。

どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。

鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。  
黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。

※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。

※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。

#### <ディスプレイスタンド>

高さ調節可能(14段階)

角度調節可能(上下±10°まで)

32~65V型のディスプレイまで設置できます。

キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.