

品番：EA764AG-237A

品名：55V型ディスプレイ+スタンドセット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 150,000円(税抜) / 165,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 150,000円(税抜) / 165,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/12 21:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1859ページ | | |



こちらの商品はお客様組み立て品です。

55インチ4Kディスプレイと14段階高さ調節が可能なキャスター付スタンドのセット

仕様

| | | | |
|--------|----------------------------------|--------------|---|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | ディスプレイ: DO-DU554S-B ディスプレイスタンド: UTS-S8718S |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 電源 | AC100V |
| 解像度 | 3840×2160 | サイズ(W×D×H)mm | 約1235×700×2100~2200 |
| 重量 | 約29.7kg(ディスプレイ13.4kg+スタンド16.3kg) | 付属品 | 【ディスプレイ】電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、直置き用スタンド×2、直置き用スタンド固定用ねじ×4 【ディスプレイスタンド】脚固定パーツ×1、軸×1、キャスター×4、固定棚×1、ディスプレイ引掛枠×1、ディスプレイ固定金具×2、六角レンチ、スパナ×1、その他ねじ等部品 |
| 定格消費電力 | 145W | 待機電力 | 0.5W |
| 定格周波数 | 50/60Hz | 入出力端子 | USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA(アナ |

| | | | |
|-------------|---|--------------------|-------------------------|
| | | | ログ端子)×1/SPDIF×1 |
| 環境条件 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80% | 音声出力 | 8W+8W |
| パネル方式 | VA | 壁掛け金具(別売)ねじ 穴寸法 | 200×200mm ねじ:M6×14mm |
| 耐荷重 | ディスプレイ引掛け部分:40kg 固定棚:5kg | キャスター | 自在(ストッパー付)×4 |
| 取付可能なディスプレイ | VESAマウントインターフェイス 600×400mm以下で、最大重量40kg 以下 | | |

<ディスプレイ>

55.0インチ

大画面でも高精細な4K画質。

フルハイビジョンの約4倍の画素数。

大型画面なので、大人数でのミーティングでも使用可能です。

壁掛けやアームなどに固定でき、省スペースで使えます。

HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます

上下・左右178°の広視野角。

どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。

鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。
黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。

※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。

※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。

<ディスプレイスタンド>

高さ調節可能(14段階)

角度調節可能(上下±10°まで)

32~65V型のディスプレイまで設置できます。

キャスターとストッパーが付いているので、どこでも移動・固定ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.