

品番：EA764AG-37

品名：モニターホルダー - (VESA 75x75、100x100対応)



販売価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
カタログ価格	2,780円(税抜) / 3,058円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 19:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



こちらの商品はお客様組み立て品です。

VESA規格取り付け穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる!

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CR-LAVESADP1
※注意※	【お客様組立品】	セット内容	アーム×4 フック×4 ストッパー×4 カバー×4 ナット×8 六角レンチ(4mm) スパナ(7mm+8mm) ノブボルト(M5×45mm)×4 ボルト(M5×80mm)×4 ボルト(M5×60mm)×4 ボルト(M5×40mm)×4 ボルト(M4×12mm)×4 組立説明書
画面数	1台	サイズ	250(W)×40(D)×79~117(H)mm ※ホルダー部品1本あたり
耐荷重	10kg	材質	スチール、プラスチック

対応ディスプレイサイズ	最大32インチ 最小13インチ 厚さ10~70mm	対応VESA	75×75、100×100
VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品			
13~32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍			
対応厚さ10~70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能			
簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます			
傷防止のクッション付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.