

品番：EA764AG-603A

品名：27インチ 液晶ディスプレイ(ヒョット型/Type-C搭載)



販売価格	77,100円(税抜) / 84,810円(税込)		
カタログ価格	77,100円(税抜) / 84,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 10:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



4K対応、高精細でなめらかな映像美!90W給電&映像出力がケーブル1本でスマート

### 仕様

画面サイズ	27インチ	電源	AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
解像度	3840×2160	サイズ(W×D×H)mm	614×217×435~551(スタンドあり)
重量	約6.4kg(スタンドあり)	付属品	電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート
映像入力端子	HDMI (HDCP 2.3)×2、USB Type-C (HDCP 2.3)×1	音声入出力	音声入力: - スピーカー: 2W+2W(ステレオ) ヘッドホン端子: ステレオミニジャック φ3.5mm
対応機種	Windows/パソコン、Mac、Chromebook PS5 Pro、PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2 (HDMIのみ)、Nintendo Switch (HDMIのみ)、Xbox Series X、Xbox Series S	対応OS	日本語版のみ OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) ※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること

パネル表面処理	非光沢	最大表示色	10億7374万色 ※10bit入力時
視野角度	上下:178° 左右:178°	最大輝度(標準値)	350cd/m <sup>2</sup>
画面比率	16:9	コントラスト比(標準値)	1000:1
消費電力	最大時:170W 通常使用時(オンモード):25.1W 年間消費電力量:79.5kWh 待機時:0.5W	プラグ&プレイ	VESA DDC2B
角度調整	チルト角:上:23°、下:5° スイベル角:左:45°、右:45°	高さ調整	150mm
ピボット(回転)	左:90°、右:90°	VESAマウントインターフェイス	○(100mm×100mm)
環境条件	温度:動作時:0°C~40°C、収納時: -20°C~60°C 湿度:20%~80%(結露なきこと)		

90W給電可能!USB Type-C採用、ケーブル1本でスマート接続

4K対応でフルHDの4倍の表示エリアで高精細な表現力

豊富な接続端子を搭載!USB Type-C×1、USB Type-A×2、HDMIケーブル×1

スタンドは高さ調整が可能なフリースタイルスタンドを搭載しており、設置環境に応じた柔軟なレイアウトが可能

作業効率を上げつつ、スタイリッシュなデスク環境を整えたい人におすすめ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.