

品番：EA764AG-604A

品名：23.8インチ 液晶ディスプレイ(Type-C搭載)



販売価格	38,700円(税抜)／ 42,570円(税込)		
カタログ価格	38,700円(税抜)／42,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/19 18:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



ノートPCへの給電も可能なUSB Type-CR搭載ワイド液晶ディスプレイ

仕様

画面サイズ	23.8インチ	電源	AC100V 50／60Hz(電源内蔵)
解像度	1920×1080	サイズ	540(W)×215(D)×407(H)mm(スタンドあり)
重量	約4.6kg(スタンドあり)	映像入力端子	HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1
音声入出力	音声入力：－ スピーカー：2W+2W(ステレオ) ヘッドホン端子：ステレオミニジャック φ3.5mm	対応OS	OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) ※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。
対応機種	Windows/パソコン、Mac、Chromebook PS5、PS4 Pro、PS4、Nintendo Switch 2(HDMIのみ)、Nintendo Switch(HDMIのみ)、Xbox Series X、Xbox Series S	パネル表面処理	非光沢
最大表示色	1677万色	視野角度	上下:178° 左右:178°
最大輝度(標準値)	250cd/㎡	コントラスト比(標準値)	1300:1
消費電力	最大時:122W 通常使用時(オンモード):12.4W	環境条件	温度:動作時:0℃～40℃、収納時:-20℃～60℃

	年間消費電力量:40.4kWh 待機時:0.4W		湿度:20%~80%(結露なきこと)
付属品	電源コード(PSE適合品/約1.8m)、 HDMIケーブル(1.5m)、USBケーブル (C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 約1.5m)、台座ネック、台座、台座ネッ ク取付ネジ(2本)、必ずお読みください		
ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電(65Wまで)も可能。			
USBハブ(USB-A)も2ポート搭載しており、マウスやキーボード、Webカメラなどを、本商品に常時接続しておくことができます。			
スタンドの組み立ても簡単!ワンタッチで取り付けできます。			
パソコンとの接続に便利なUSB Type-CとDisplayPort、AV機器との接続に便利なHDMIを搭載。さらに、USBハブ(USB-A×2)を搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利。			
HDMIケーブル&USB Type-Cケーブル付属。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.