

品番：EA764AG-99A

品名：180x 90x 46mm ノートパソコンスタンド



販売価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
カタログ価格	9,400円(税抜) / 10,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/18 21:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	PDA-STN36S
サイズ(W×D×H)mm	180×90×46	重量(g)	640
材質	本体:アルミニウム、滑り止め:シリコンゴム	対応機種	本体の厚さが30mm以下のノートパソコン、タブレット

ノートパソコンを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。

最大30mmまで対応

2台収納設計で、2台のノートパソコンやタブレット、ノートパソコンとタブレットなどを設置して使うことができます。

工具なしで簡単に幅調整ができるので、設置するそれぞれの機器のサイズに合わせて幅調整ができます。

垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。

機器と接する部分はシリコンゴムシートにより、ノートパソコンにキズが付くのを防ぎます。

重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコンゴムシートでしっかり安定します。

アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。

MacBookのクラムシェルモードに最適なアルミスタンドです。

ノートパソコンと外付けDVDドライブやHDDなどの周辺機器と一緒に立てておくことができ、スペースの節約と作業効率向上に繋がります。

クラムシェルモードとは：ノートパソコンをデスクトップパソコンのように使うスタイルのことです。内蔵ディスプレイを閉じた状態のノートパソコンに、外付けディスプレイと入力機器を接続して使用します。大画面ディスプレイやマウスを使用することで作業効率が向上します。

設置幅は機器に合わせて簡単に変わります。また、しっかりと重さがあり安定するので、様々な機器を安心して設置できます。

底面のつまみを回すだけで設置幅を調節することができます。調節範囲は10～30mmです。

底面のシリコンゴムは、デスクなどの接地面がキズつくのを防ぎます。

機器を設置する面のシリコンゴムは厚さ約1mmで、機器が滑るのを防ぎ、キズつきからも守ります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.