

品番：EA764AJ-103

品名：2.0m 両面挿せるUSBケーブル(A-B/2.0対応)



販売価格	1,050円(税抜)／1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜)／1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/14 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1931ページ		

USBコネクタの向きを気にせず挿せる USBケーブル 2m 黒

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-R2
カラー	ブラック	ケーブル長	2m
ケーブル直径	3.8mm	コネクタ形状	USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス
線材規格(UL)	UL2725	対応機種	パソコン:USBポートを持っている機種に対応 周辺機器:標準USB Bコネクタを持っている機種に対応
USB Aコネクタのパソコンと、USB機器(プリンター・HDD・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。			
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。			
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。			
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。			
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。			
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。			

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.