

品番：EA764AJ-121

品名：2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/エコ)



販売価格	1,440円(税抜)／1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜)／1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/17 01:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



エコ極細USBケーブル(スリムコネクタ・2m)

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-SLEC2K
カラー	ブラック	ケーブル長	2m
ケーブル直径	3.2mm	コネクタ形状	USBシリーズ Aコネクタオス-USBシリーズ Bコネクタオス
ケーブル規格(UL)	UL20276	結線	ストレート全結線
対応機種	パソコン:USBポートを持っている機種 に対応 周辺機器:USB2.0/1.1規格対応の USBポートを持つ機種		

スペースを少しでも有効に使えるよう、コネクタの大きさを従来のコネクタの約2/3サイズにしました。また、細くてしなやかなケーブルが、取り回しを容易にします。
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン（コンタクト）を使用しています。

インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル（ケーブル線材）と非塩ビコネクタ（コネクタカバーの樹脂成型部）を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.