

品番：EA764AJ-138

品名：1.0m 両面挿せるUSBケーブル(A-microB/2.0対応)



販売価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
カタログ価格	1,240円(税抜) / 1,364円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/30 07:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1890ページ		



USB Aコネクタの向きを気にせず挿せる マイクロUSBケーブル 1m 黒

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-RMCB1
ケーブル長	約1m	ケーブル直径	約3.8mm
カラー	ブラック	コネクタ形状	USB Aコネクタ オス-マイクロ USB Bコネクタ オス
線材規格(UL)	UL2725	対応機種	パソコン:USBポートを持っている機種 USB充電器:USB Aコネクタ メスを持つ USB充電器

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。

スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。

USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。

USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝

撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.