

品番：EA764AJ-162

品名：0.8m USB巻取ケーブル(A-microB/2.0対応/白)



販売価格	1,600円(税抜)／1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜)／1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/25 20:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



必要な長さに調節でき、持ち運びも便利なマイクロUSBケーブル 白 A-マイクロB

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-M08MCBW
カラー	白	コネクタ形状	USB (A) オス-microUSB (B) オス
長さ	約0.1m～0.8m (コネクタの長さ含む)	対応機種	USB (Aタイプ)を持つパソコン及び、 USB (Bタイプ)を持つ周辺機器
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンと、マイクロUSB Bコネクタを持つスマートフォン・携帯電話・USB機器を接続するケーブルです。 (「シリーズA」コネクタを持つ機器と「マイクロUSB B」コネクタを持つ機器とを接続します。)			
マイクロUSBポートを持つスマートフォンとそれぞれに対応したUSB充電器とを接続するときにも使用することができます。※各スマートフォンの充電に対応している充電器の場合に使用できます。※汎用のUSB充電器では使用できない場合、もしくは充電に時間がかかる場合があります。			
巻き取りタイプなので、持ち運ぶときに邪魔にならず携帯に便利。また、必要な長さに調節できるので机の上もスッキリします。			
細径ながら、USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。※超極細ケーブルを採用しているため、延長ケーブルと組み合わせて延長したり、変換アダプタを使用したりすることはできません。			
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。			
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。			
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。＜巻き取りケーブルの扱いに関する注意＞※片方のコネクタだけを持って引き出すことは絶対におやめください。本製品が破損してしまいます。			

必要な長さに調節でき、持ち運びも便利なマイクロUSBケーブル

代替品

	品番 EA764AJ-133 コメント 巻き取り式ではありません。
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.