

品番：EA764AJ-165A

品名：1.0m マグネット脱着式ケーブル(C-A/タブレット用)



販売価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
カタログ価格	3,260円(税抜) / 3,586円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



ワンタッチでコネクタを脱着でき、充電もパソコンとの同期にも対応できるマグネットType-C USBケーブル

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-MGDCA1
コネクタ形状	USB(C)オス-USB(A)オス	ケーブル長	約1m(コネクタの長さも含む)
ケーブル直径	約3mm	実装抵抗	56kΩ
カラー	ブラック Magnetコネクタ部/ブラック、シルバー	対応機種	<端末機器> USB Type-Cで充電できる各社スマートフォン・タブレットなど  <パソコン> USBポートを持つ各社パソコン(USB Aコネクタメスを持つ機種) ※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。  <ACアダプタ> 各機種に対応しているUSB ACアダプタ(USB Aコネクタメスを持つ機種)  ※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。 ※QuickCharge規格での使用時、充電電流2A以下に対応します。

充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。

Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能。

ケーブルの長さは約1mで持ち運びやすくデスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。使わない際は巻けばコンパクトに収納できます。

スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。

磁石の力で近付けるだけで接続できるので、スマートフォンなどの充電が簡単。

コネクタの抜き差しによる損傷を防止します。

DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能。

QuickCharge規格での急速充電にも対応します。

※QuickCharge規格でのご使用の場合最大電流2A以下でご使用ください。機種 of 充電特性によって異なります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.