

品番：EA764AJ-179

品名：2.0m両方挿せるUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応



販売価格	1,140円(税抜)／1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜)／1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/04 22:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1932ページ		

USBコネクタの向きを気にせず挿せる ミニUSBケーブル(ミニB) 2m 黒

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-RMB52
コネクタ形状	USB Aコネクタオス-ミニUSB Bコネクタ(5pin)オス	ケーブル長	約2m
対応機種	<パソコン> 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズなど ※USBポートを持っている機種に対応します。 <周辺機器> 各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種 USBストレージデバイス、USBカードリーダー、USBハブ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器 ※PictBridge対応の機種では対応するプリンターと接続してダイレクトプリントを行うことができます。	カラー	ブラック

ケーブル直径	約3.8mm		
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器（デジカメ・ハードディスク・PSPなど）を接続するケーブルです。			
USB Aコネクタ（オス）の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。			
USB2.0の「Hi-SPEED」モード（転送速度480Mbps）に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。			
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。			
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。			
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。			
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン（コンタクト）を使用しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.