

品番：EA764AJ-186

品名：0.5m ミニUSBケーブル(A-ミ=B5pin/2.0対応)



販売価格	800円(税抜)／ 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜)／880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/22 14:19現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

取り回しやすいミニUSB2.0極細ケーブル、細さ2.5mm

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-SLAMB505W
コネクタ形状	USB Aコネクタオス-USB ミニBコネクタ(5pin)オス	ケーブル長	約0.5m
対応機種	＜パソコン＞ 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズ、ソニーPS(R)3など ※USB Aコネクタを持つパソコン ＜周辺機器＞ ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器 ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000・2000・3000、ハンディカム HDR-SR11/12など デジタルカメラ ※デジタルカメラとプリンターを直接接続して印刷できる「PictBridge」に対応しています。	カラー	ホワイト
ケーブル直径	約2.5mm		

USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器（デジカメ・HDD・PSPなど）を接続するケーブルです。
外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。※細径ケーブルのため延長することはできません。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード（転送速度480Mbps）に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン（コンタクト）を使用しています。

代替品

	品番	EA764AJ-181A
	コメント	色:黒

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.