

品番 : EA764AJ-194

品名 : 1.0m ミニUSBケーブル(A-ミニB8pin/2.0対応)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 15:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1932ページ		



ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-SLAMB810
コネクタ形状	USB Aコネクタオス-ミニUSB(8pin平型)コネクタオス	ケーブル長	約1m
対応機種	<p><パソコン> 各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Mac Pro、MacBook、iMac、 Power Mac G5・G4・G3、 PowerBook G4・G3、iBookシリーズ など ※USB Aコネクタを持つパソコン</p> <p><周辺機器> ミニUSB(8pin平型)コネクタを持つ USB機器 デジタルカメラ: Nikon COOLPIX 2100・2200・3100・3200・3700・4100・4200・4800・5200・5600・5700・5900・7600・7900・8400・870 PENTAX Optio 43WR・550・555・750Z・A10・M1・M10・MX4・S・S4・S4i・S5i・S5N・S5z・S6・S30・S40・S50・S55・S60・SV Panasonic LUMIX FX01・FX2・FX7・FX8・FX9・FZ3・FZ5・FZ7・FZ20・FZ30・LS1・LS2・LX1・LZ2・LZ5・LZ7-S・TZ1</p>	カラー	ブラック

	コニカミノルタ DiMAGE A200・DG-2・X1・X50・X60・Z3・Z5、α Sweet DIGITAL・α 7DIGITAL・DG-5W SANYO Xacti DSC-E6・J1・J2・J4・S3・S4・S5・S6 富士フィルム FinePix F460 TAKARA TOMY Xiaostyle TDG-501-W	
ケーブル直径	約2.5mm	
USB AコネクタのパソコンとミニUSBコネクタ(ミニ8ピン平型)を持つデジカメ・USB機器を接続するケーブルです。		
外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。※細径ケーブルのため延長することはできません。		
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブルの電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。		
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。		
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。		
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。		
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.