

品番：EA764AJ-222

品名：1.0m 両面挿せるUSB延長ケーブル(A-A/2.0)



販売価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜)／1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/27 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1932ページ		

USB Aコネクタの向きを気にせず挿せる、USB延長ケーブル 1m 黒

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-REN1
コネクタ形状	USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス	ケーブル長	約1m
対応機種	＜パソコン＞ 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズなど ※USBポートを持っている機種に対応します。 ＜周辺機器＞ USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなどのUSB Aコネクタ オスを持つUSB機器	カラー	ブラック
ケーブル直径	約3.8mm	線材規格(UL)	UL2725

USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。※メスコネクタ側は両面挿せるコネクタではありません。

USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているため、USB2.0の機器を接続できます。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。※USB2.0規格には延長ケーブルの規格はありません。※USB2.0でのご使用の際には、サンワサプライ製USB2.0認証ケーブル(4.0m以内)と合わせてご使用ください。

※USB1.1でのご使用の際には、4.0m以内のUSBケーブルと合わせてご使用ください。※USB2.0/1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン（コンタクト）を使用しています。

USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利なUSB延長ケーブルです。※延長するケーブルと合わせて最大5mまで。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.