

品番：EA764AJ-234A

品名：2.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)



販売価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜) / 1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/05 14:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



直径2.5mm、取り回しやすい極細USB延長ケーブル

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-SLEN20BKK
コネクタ形状	USB(A)オス-USB(A)メス	長さ	2m
色	黒	対応機種	各社(DOS/V)パソコン(USBポートを持つ機種) 各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタオスの機種)
ケーブル直径	約2.5mm	線材規格	UL2725
重量	37g		

外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利なUSB延長ケーブルです。

USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。  
※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。

※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。

鍍にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。

鍍にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.