

品番：EA764AJ-237

品名：1.0m USB延長ケーブル(A-A/2.0対応/極細)



販売価格	900円(税抜)／ 990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜)／990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/26 21:30現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

直径2.5mm、取り回しやすい極細USB延長ケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-SLEN10W
コネクタ形状	USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス	ケーブル長	約1m
対応機種	<パソコン>各社DOS/Vパソコン NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ Apple Macシリーズなど ※USBポートを持っている機種 <周辺機器>各社USB規格の周辺機器（USB Aコネクタオスの機種） USBマウス、USBキーボード、USBフラッシュメモリなど	カラー	ホワイト
ケーブル直径	約2.5mm	線材規格	UL2725
結線	ストレート全結線		

USB Aコネクタを持つ機器の延長に便利なUSB延長ケーブルです。

外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しのしやすい極細ケーブルです。

USB2.0の「Hi-SPEED」モード（転送速度480Mbps）に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているため、USB2.0の機器を接続できます。※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。※USB2.0の規格にはケーブルの延長という概念が無いため特に規定がありません。※USB2.0/USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。

場合があります。

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。

芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。

内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。

サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA764AJ-222</td></tr><tr><td>コメント</td><td>カラー:ブラック、両面挿せるタイプ</td></tr></table>	品番	EA764AJ-222	コメント	カラー:ブラック、両面挿せるタイプ
品番	EA764AJ-222				
コメント	カラー:ブラック、両面挿せるタイプ				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.