

品番：EA764AJ-244

品名：3.0m 両面挿せるUSBケーブル(A-Aコネクタ)



販売価格	1,780円(税抜)／1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜)／1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/02 02:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1891ページ		



USB Aコネクタの向きを気にせず挿せる USB Aケーブル 3m 黒

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KU-RAA3
USB Aコネクタのパソコンと、USB機器（USB Aコネクタを持つ機種）を接続するケーブルです。※パソコン本体同士を接続してデータ転送などを行うことはできません。			
USB Aコネクタ（オス）の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。			
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。			
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。			
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。			
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン（コンタクト）を使用しています。			
カラー	ブラック	ケーブル長	約3m
コネクタ形状	USB Aコネクタオス-USB Aコネクタオス	ケーブル直径	約4.5mm
線材規格（UL）	UL2725		

