

品番：EA764AS-14

品名：62x 62x140mm スピーカー



販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/14 06:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1934ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPL18UBK
サイズ(W×D×H)mm	62×62×140(スピーカー本体)	重量(g)	344
周波数帯域	200~18000Hz	電源	USBポートより供給(DC5V/500mA)
コネクタ形状	φ3.5mmステレオミニプラグ	実用最大出力	6W(3W+3W)
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカー	ロードインピーダンス	4Ω
外部出力	ヘッドホンジャック(3.5mm)	入力端子	ステレオミニプラグ(3.5mm)
スピーカーサイズ	2インチ	ケーブル長	パソコン接続ケーブル:約0.9m USB電源ケーブル:約0.9m

電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。

最大出力6WのハイパワーでUSB電源ながらパワフルで迫力ある音楽が楽しめます。

音源出力は3.5mmステレオミニプラグ接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。

ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれていますのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。

深夜や周りに気を遣う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。

アンプ内蔵のアクティブスピーカーです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.