

品番：EA764AS-15

品名：77x 94x174mm スピーカー



販売価格	4,540円(税抜) / 4,994円(税込)		
カタログ価格	4,540円(税抜) / 4,994円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 19:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1859ページ		



大きなボタンで簡単操作

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPL20UBK
実用最大出力	6W(3W+3W)	周波数特性	200~16000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカー	スピーカーサイズ	2インチ(直径約50mm)
ロードインピーダンス	4Ω	入力端子	USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) 3.5mmステレオミニプラグ
電源	USBポートより供給(DC5V 500mA以上)	サイズ	W77×D94×H174mm
重量	710g	ケーブル長	USB電源/約1m スピーカー間のケーブル/約0.8m 3.5mmケーブル/約1m
材質	ABS樹脂	セット内容	本体、取扱説明書

電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。

音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。

ワンボタン設計なので操作が簡単です。ボタンも大きいので操作がしやすいです。

スピーカーが斜め上向きになっていて音が耳に届きやすく聴きやすい形状になっています。

実用最大出力6W(3W+3W)でしっかりとした音の再生が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.