

品番：EA764AS-207

品名：会議用Bluetoothスピーカーフォン(1人用)



販売価格	18,000円(税抜)／19,800円(税込)			
カタログ価格	18,000円(税抜)／19,800円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 15:04現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1910ページ			



超小型で持ち運びにも便利。自分の声だけをきれいに集音する個人用スピーカーフォン！

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTMSP4
適合規格	Bluetooth Ver.5.1	伝送方式	GFSK
対応コーデック	SBC	マルチポイント	対応
周波数範囲	2.402～2.480GHz	通信距離	10m(理論値)
対応プロファイル	HFP、A2DP、AVRCP	ドライバーユニット	40mm
電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー	再生周波数帯域	20-20000Hz
マイク感度	-36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa)	マイク指向性	全(無)指向性
充電ポート	Type-C	サイズ	約W85×D85×H34mm
重量	約104g	セット内容	本体、USBケーブル、ポーチ、取扱説明書
対応機種	Bluetooth 5.1以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど	充電時間	2時間

連続再生時間	12時間	連続通話時間	約20時間
連続待受時間	200時間		
小型なので持ち運びに便利です。			
集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。			
マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。			
底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。			
小型でありながら長時間の使用が可能です。			

代替品

	品番	EA764AS-210A
	コメント	実用最大出力:2.5W

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.