

品番：EA764AS-208

品名：会議用スピーカーフォン(連結型)



販売価格	32,100円(税抜) / 35,310円(税込)		
カタログ価格	32,100円(税抜) / 35,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/08 16:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



WEB会議に最適な高感度マイク搭載、最大2台まで連結が可能

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MC35N
周波数特性	スピーカー:100~20000Hz マイクロホン:300~6000Hz	インピーダンス	4Ω
ボリューム調整	○	音圧レベル	86dBSPL at 0.5m
指向性	無(全)指向性	入力感度	-32dB±3dB(OdB=1V/Pa、 1kHz)、-52dB±3dB(OdB=1V /ubar, 1kHz)
集音範囲	半径 約5m/360°	マイク・ミュート機能	○(本体)
サイズ	W110×D110×H63mm	重量	420g
ケーブル長	1.7m	プラグ形状	USB A
セット内容	スピーカーフォン本体、USBケーブル (1.7m)、取扱説明書、保証書	実用最大出力	2W(1W+1W)
消費電流	最大500mA(待機70~150mA)	電源	USBポートより供給(本体側はミニ USB)

対応LANケーブル	CAT5e、CAT6、CAT6A、CAT6e、CAT7(最大5mまで使用可能)	対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12 ChromeOS		

高感度マイクユニット搭載で半径5mまでの広範囲の集音が可能です。

DSP(デジタル信号処理)とAEC(Auto Echo Cancellation)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。自分の声がスピーカーフォンから聞こえるなどのエコーも抑制することができます。

AGC(Auto Gain Control)対応で適切な音声で会議が可能です。相手の声を適切な音量に調整する機能で、相手がマイクに近すぎたり、遠すぎる場合でも一定の音量を保つことができます。

有線で最大2台まで連結が可能です。スピーカーフォン同士を連結させることにより、より多数の声を集音することができます。1台では声が届かない、聞こえないという問題を解決できます。

※2台連結してのご使用はWindowsのみ対応です。

※Mac OSをお使いの場合は2台連結には対応しません。ノイズが発生する恐れがあります。

ヘッドセットやイヤホンを使わずに手軽に多数でのWEB会議が可能です。

USBバスパワー駆動でACアダプタが不要です。

持ち運びに便利なコンパクトサイズです。

2つのスピーカーユニット内蔵で音声をしっかり届けます。

ZOOMやTeamsなどのWEB会議でも使用できます。

マイクミュートボタンを搭載しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.