

品番：EA764AS-210

品名：WEB会議用小型スピーカーフォン(連結型)



販売価格	35,000円(税抜)／ 38,500円(税込)			
カタログ価格	35,000円(税抜)／38,500円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/17 05:32現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

SkypeなどのWEB会議に最適な高感度マイク搭載の小型スピーカーフォン。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MC35
電源	USBポートより供給(本体側はミニUSB)	サイズ(W×D×H)mm	110×110×63
重量(g)	420	インターフェース	USB(USB2.0/1.1両対応)
ケーブル長	1.7m	付属品	USBケーブル(約1.7m、ミニUSB B-USB)、取扱説明書、保証書 <スピーカー部>
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11 ※Mac OSをお使いの場合は、2台連結には対応しません。ノイズが発生する恐れがあります。 Chrome OS	消費電流	最大500mA(待機70-150mA)

SkypeなどのWEB会議に最適な高感度マイク搭載の小型スピーカーフォン。
ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。
広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。

2台まで連結可能で多人数の会議にも対応します。
優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。
エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。
2つのスピーカユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。
持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 ※本製品は1台です。連結する場合は2台ご購入ください。※2台連結した場合はコントロールパネルの設定で「AGC」のチェックを外してください。ノイズが発生する恐れがあります。※連結用LANケーブルは同梱されていません。

代替品

	品番	EA764AS-210A
	コメント	変更点:形状,型番,JANコード

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.