


品番：EA764AS-60A

品名：90x118x150mm ハイパワースピーカー(USB電源)



販売価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
カタログ価格	14,200円(税抜)／15,620円(税込)		
在庫数	最新在庫：1（2026/04/01 15:43現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1859ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPU9BKN
実用最大出力	25.6W(12.8W+12.8W)	周波数特性	85～20,000Hz
電源	USBポートより供給(DC5V 500mA)	サイズ	90(W)×118(D)×150(H)mm
重量	1.325kg	インピーダンス	8Ω
スピーカーサイズ	φ70mm(2.75インチ)	コネクタ形状	USB Aコネクタオス
ケーブル長	USBケーブル:1.3m、 スピーカー間ケーブル:1.3m	材質	木製

密閉式フルレンジスピーカーシステム
優れた音質を追求した木製キャビネットで美しく心地よい音の響きを再現
USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーです。接続ケーブルがUSB1本なのでパソコン周りを綺麗に接続できます。
従来のUSBスピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載しています。
コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。
小型の2chスピーカーの弱点である低音域を強化するため、パッシブラジエーターユニットを本体背面に搭載しています。スピーカーユニットに対し平行に設置することで、効率的に低音域を共振させ豊かな低音再生を可能にします。
USB DAC内蔵によりパソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換する

ことでクリアで高品質な音源を再現できます。

電源ON・OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを独立して設置しているので、電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.