

品番：EA764AS-62

品名：78x106x162mm スピーカー



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 6,000円(税抜)／ 6,600円(税込)       |      |   |  |
| カタログ価格  | 6,000円(税抜)／ 6,600円(税込)       |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/05/08 18:54現在） |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ |                              |      |   |  |

低音域を強調するパッシブラジエーターユニットを両側面に搭載し、接続性に優れたUSB電源方式の高音質2.0chスピーカー

仕様

|                                                                             |                                                           |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| メーカー                                                                        | サンワサプライ                                                   | 型番           | MM-SPL16UBK       |
| 電源                                                                          | USBポートより供給(DC5V /500mA)                                   | サイズ(W×D×H)mm | 78×106×162        |
| 重量(g)                                                                       | 600                                                       | インピーダンス      | 4Ω                |
| スピーカーサイズ                                                                    | 2.5インチ(直径約63.5mm)                                         | コネクタ形状       | φ3.5mm ステレオミニプラグ  |
| ケーブル長                                                                       | スピーカー間ケーブル:約1.0m<br>スピーカー接続ケーブル:約 1.2m<br>USB電源ケーブル:約1.2m | 実用最大出力       | 6W(3W+3W)         |
| 周波数特性                                                                       | 120～20000Hz                                               | スピーカー形式      | 密閉式フルレンジスピーカーシステム |
| ヘッドホンジャック搭載                                                                 |                                                           |              |                   |
| 実用最大出力6Wのハイパワーと、両側面に搭載したパッシブラジエーターユニットにより低音域を増強し、コンパクトサイズながら迫力のサウンドを再現できます。 |                                                           |              |                   |
| AC電源を必要としないUSB電源方式なので接続が綺麗にでき、簡単に設置できます。                                    |                                                           |              |                   |
| 電源スイッチとボリュームコントロールはセパレート式となっており、いつもの音量にセットしたまま電源ON・OFFを簡単に行えます。             |                                                           |              |                   |
| 音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。                            |                                                           |              |                   |
| 通電時のLEDライトの明るさを極力おさえ、夜間の使用でも目立たないデザインとなっています。                               |                                                           |              |                   |

右スピーカーの前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載し、メイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。※同時出力は不可。AUXが優先になります。

深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。またバイパス構造ヘッドホンジャックを採用しておりスピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。※ヘッドホンの音量はスピーカー側ボリュームと連動しません。

アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。

#### 代替品

|                                                                                  |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b> EA764AS-67</p> <p><b>コメント</b> 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.