

品番 : EA764AS-65A

品名 : 67.5x 88x 100.5mm スピーカー



販売価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
カタログ価格	6,600円(税抜) / 7,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 09:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



## 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPU10BKN
実用最大出力	6W(3W+3W)	周波数特性	110~18000Hz
電源	USBポートより供給(DC5V 500mA)	サイズ	67.5(W)×88(D)×100.5(H)mm
重量	612g	インピーダンス	4Ω
スピーカーサイズ	2インチ(直径50.8mm)	コネクタ形状	USB Aコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)
ケーブル長	スピーカー間ケーブル:1m PC接続ケーブル:1.2m	スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
カラー	ブラック	筐体材質	木製
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ 12インチMacBook 2015/2016年モデル ※Type-C-USB変換アダプタが別途必要です。 Surface Pro(2017)	対応OS	Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6~10.11

USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。

実用最大出力6W(3W+3W)でノイズの少ないデジタル音声を高音質で再現します。

パソコンからUSBケーブルでデジタルのまま信号を取り出すため、パソコンの様々なノイズ影響を受けることなく、クリアな音質を楽しめます。

省スペースに設置できるコンパクトサイズながら響きの良い木製キャビネットを採用することで美しい音質を再現します。

深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。

代替品

	<p>品番 EA764AS-67 コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.