

品番：EA764AS-66

品名：90x100x168mm スピーカー(Bluetooth対応)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 04:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1860ページ		



Bluetooth接続、USB接続、3.5mmステレオミニプラグ接続に対応した幅広いシチュエーションで利用できる2chスピーカー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPBT3WAY
電源	USB	サイズ(W×D×H)mm	90×100×168
重量(g)	900	ロードインピーダンス	4Ω
スピーカーサイズ	2インチ(直径約51mm)	コネクタ形状	デジタル入力: microUSB アナログ入力: ステレオミニプラグ
ケーブル長	3.5mmステレオミニプラグケーブル: 約1.5m microUSBケーブル: 約1.2m スピーカー接続ケーブル: 約1.2m	実用最大出力	10W(5W+5W)
周波数特性	100~20000Hz	スピーカー形式	バスレフ型フルレンジスピーカーシステム

Bluetooth接続でもUSB接続でも3.5mmステレオミニプラグ接続でも使える3WAY接続に対応した2chスピーカーです。

スマートフォンなどからワイヤレスで接続し音楽を楽しむことができるBluetooth接続に対応しています。

USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows OS/macOS搭載パソコンに限ります。

テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器に接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続も可能です。(電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応です)

前面のモード切り替えボタンを押すだけで簡単に接続モードを切り替えることができパソコンスピーカーやテレビスピーカーとして使いながら接続を切り替えてBluetoothスピーカーとして使用することも可能です。

省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を再現できます。

前面にはバスレフポートを搭載しており豊かな低音を表現します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.