

品番 : EA764AS-67

品名 : 67x68x115mm USBスピーカー(パッシブラジエーター搭載)



販売価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
カタログ価格	6,000円(税抜) / 6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 11:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1912ページ		



USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、パッシブラジエータユニット搭載により豊かな低音域を再現できる木製USBスピーカー。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPU7BK
カラー	ブラック	実用最大出力	5W(2.5W+2.5W)
周波数特性	130~20000Hz	スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	2インチ(直径52mm)	インピーダンス	4Ω
入力端子	USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両規格対応)	外部出力	ヘッドホンジャック(3.5mm)
電源	USBポートより供給(DC5V 500mA)	筐体材質	木製
サイズ	67(W)×68(D)×115(H)mm	重量	約570g(本体のみ)
ケーブル長	スピーカー間ケーブル:1.3m パソコン接続USBケーブル:1.3m	付属品	取扱説明書
対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ12インチ MacBook 2015/2016年モデル	対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XPmacOS(Ventura) 13、macOS(Monterey)12、macOS (BigSur)11、macOS 10.12~10. 15、OS X 10.8~10.10

※Type-C-USB変換アダプタが別途
必要です。Surface Pro(2017)※標準
でUSBポートを持つ機種。

USBケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。

パソコン内の高音質データをデジタルのままスピーカーへ送信し、ノイズ影響の少ないスピーカー内でアナログ変換することでクリアで高品質な音源を再現できます。

低音域を共振させることで心地よい重低音を再現するパッシブラジエータユニットを搭載しています。コンパクトサイズながら豊かな迫力サウンドを再現できます。

響きの良い木製キャビネットを使用し、パッシブラジエーター機能の低音域強化も含め実用最大出力5W(2.5W+2.5W)とは思えない豊かで臨場感ある音楽を楽しめます。

電源ON・OFFスイッチとボリュームコントロールスイッチを別々に搭載しています。電源をONにするだけでいつもの音量すぐに楽しむことができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.