

品番：EA764AS-73

品名：205x 36x 68mm サウンドスピーカー(Type-C)



販売価格	7,500円(税抜)／8,250円(税込)		
カタログ価格	7,500円(税抜)／8,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/20 18:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1912ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPUTC1BK
インピーダンス	4Ω	ケーブル長	パソコン接続USBケーブル約1.2m
サイズ	W203×D36×H65mm(スピーカー本体)	スピーカーサイズ	1.5インチ(40×40mm)
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカー(非防磁設計)	セット内容	本体、取扱説明書(保証書)
実用最大出力	6W(3W+3W)	周波数特性	80～18000Hz
重量	305g	電源	USBポートより供給(DC5V500mA)
入力端子	Type-Cコネクタオス(USB2.0・1.1両規格対応)	筐体材質	ABS樹脂

Type-Cケーブル1本で電源と音源を供給するUSBスピーカーなのでパソコン周りをキレイに接続できます。

スタンド機能もあるクリップ構造になっており、ノートパソコンの画面上部に挟んで固定したり、モニター下の空いたスペースに設置したりなど2WAYで使用できます。

実用最大出力6W(3W+3W)で左右2つのスピーカーユニットと中央に低音域を強調するパッシブラジエーターを内蔵しています。コンパクトサイズながら臨場感のある音源を再現できます。

ボリュームコントロールとパワーON・OFFスイッチが分かれていますのでスイッチを入れればいつもの音量ですぐに音楽を楽しめます。

マイク内蔵でWEB会議などで使用することもできます。

代替品

	<table><tr><td>品番</td><td>EA764AS-71A</td></tr><tr><td>コメント</td><td>仕様をご確認ください。</td></tr></table>	品番	EA764AS-71A	コメント	仕様をご確認ください。
品番	EA764AS-71A				
コメント	仕様をご確認ください。				

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.