

品番 : EA764AV-1

品名 : Bluetooth オーディオトランスミッター&レシーバー



販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



切り替えスイッチで受信機にも送信機にもなるBluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTAD5
対応プロファイル	A2DP(オーディオ)、AVRCP※通話に必要なプロファイル(HSP、HFP)に対応していませんので、通話はできません。	電源	内蔵型リチウムポリマーバッテリー
付属品	充電用microUSBケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1	充電時間	最大約2時間
送信出力	class2 ※class1の機器との接続も可能です。	適合規格	Bluetooth Ver. 4.1 ※Bluetooth Ver. 4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
通信距離	最大約10m	連続再生時間	送信時/最大約13時間、受信時/最大約12時間
伝送方式	FHSS		

切り替えスイッチで受信機にも送信機にもなるBluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー。

注意事項	※マイクは搭載していないので通話はできません。 ※送信機モードで2台同時に接続している場合は接続コーデックがSBCになります。 ※送信機モードで2台同時に接続して		
------	---	--	--

いる場合は通信距離が1台接続時よりも短くなります。

受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを無線化できます。

送信機モードに切替えれば、Bluetoothに対応していないテレビの音声などをBluetoothのスピーカーなどに飛ばせるトランスミッターとして使用できます。

受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。

マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することができます。

※同時接続した場合は、SBC接続になります。通信距離も短くなります。

一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、普段使っているイヤホンなどがそのまま使用できます。

ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。

本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。

音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。)

※apt-X Low Latencyは、対応機種の使用に限ります。apt-X Low Latency非対応の場合、SBCコーデックになります。

※SBCコーデックとapt-X Low Latencyコーデックの切り替えは、本製品ではできません。

サイズ(W×D×H)mm

43.8×12.4×43.8

重量(g)

18

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.