

品番 : EA764AV-3

品名 : Bluetooth 接続アダプター(USB Type C)



販売価格	6,320円(税抜) / 6,952円(税込)		
カタログ価格	6,320円(税抜) / 6,952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1877ページ		

Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth4.0 USB Type-Cアダプタ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-BTUD45
対応プロファイル	PAN、SPP、DUN、HID、OPP、FTP、FAX、HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HCRP、GAVDP、BIP、BPP、PBAP、GATT、FMP、PXP、HTP、HRP、HOGP、DI、DID、ANP、BLP、GLP※BlueSoleilを使用した場合の対応プロファイルです。	電源	DC5V(USB給電)
付属品	取扱説明書、保証書	サイズ(W×D×H)mm	13.7×6.6×21.5
重量(g)	2	インターフェース	USB2.0(Type-C)
適合規格	Bluetooth Ver4.0+LE/EDR	通信距離	約100m(理論値)、※使用環境によって異なります。Class 2の機器と接続した場合は10m(理論値)になります。
通信出力	Class1		

Bluetooth接続が途切れにくいClass1対応のBluetooth4.0 USB Type-Cアダプタ

最新規格の「Bluetooth Ver4.0+LE/EDR」に準拠しています。

Bluetooth Ver4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。

最大100mまで通信が可能です。(理論値)

※通信距離は理論値です。Class 2の機器と接続した場合は通信距離が10m(理論値)になります。使用環境によって通信距離は異なります。

超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。

2種類のドライバーを使うことができます。(付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバ)状況に応じての使い分けが可能です。
※Windows 10のみ。

Windows 10に完全対応です。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。

Windows 8・8.1・7はIVT社製ドライバインストールが必要です。

チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。

通信速度(USBハブ)	約2.1Mbps(約3Mbps)※理論値です。		
-------------	-------------------------	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.