

品番：EA764AW-10

品名：200万画素 WEBカメラ(オートフォーカス/広角65°)



販売価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
カタログ価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/10 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V45S
サイズ(W×D×H)mm	57×20×27	重量(g)	90
有効画素数	200万画素	ビデオ解像度	最大1920×1080
インターフェイス	USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)	ケーブル長(m)	1.5
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 Chrome OS	レンズ	F2.0 f=3.57mm
センサー	CMOS	フォーカス	自動
フレームレート	最大30fps	画角	水平65°
最短接写距離	7cm	三脚取り付け穴	1/4インチネジ
ピント調整不要のオートフォーカス機能付			
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.